

# Pokyny k použití

## Super Crack Ultra Studený uvolňovač rzi 400 ml / 2894-442-1

Super-Crack Ultra uvolní během několika minut zaseknuté šroubové spoje bez použití síly a zničení. Působí díky struktuře vnitřní kluzné vrstvy bez tuku při současném smrštění chladem. Proniká rzi díky vysoké schopnosti průniku, čímž uvolňuje zaseknuté šrouby, matice, svorníky atd. Po použití vznikne ochranný antikorozní a kluzný film odpuzující vodu, který zabezpečí vysoce účinný efekt promazávání.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Nádobku před použitím řádně protřepete. Ošetřované díly očistěte od hrubých nečistot. Poté je cíleně a v dostatečném množství postříkejte ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm a nechte působit asi 2 minuty. V případě potřeby postup zopakujte.

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.